

Gebrauchsanweisung:

Tecbull® echte Magische Haken

Geeignet zur Befestigung: alle glasähnlichen, glatten Oberflächen wie Kunststoff, lackiertes oder glatt furniertes Holz, Glas, Metall, Plexiglas, glatte Fliesen usw.

Ungeeignet zur Befestigung: raue, unebene Oberflächen wie Naturholz, geölte oder gewachste Holzoberflächen, Tapeten, Putz, Steinwände, usw.

Die leichte Klebeoberfläche der Haken dient zur Abdichtung der Folie, damit kein Wasser unter die Folie laufen kann. Es werden beim Ablösen keine Rückstände hinterlassen! Wichtig ist, vor jeder Anwendung die Befestigungsflächen sehr gut zu reinigen. Die Wirkung wird oft leider unterschätzt. Die Haken und die Befestigungsfläche müssen vor dem Anbringen trocken sein! Schutzfolie an der Rückseite entfernen, dann Haken andrücken und die Folie von der Mitte zum Rand hin, ca. 30 Sekunden mit den Fingern glattstreichen, um die Luft so gut als möglich hinaus zu reiben. Für eine „dauerhafte“ Anbringung, die Haken ca. 2 Stunde unbelastet hängen lassen.

Der Fokus unserer Magischen Haken liegt auf gute Haltekraft und rückstandsfreie Ablösbarkeit. Dafür haben wir für unsere Haken den bestmöglichen Kompromiss zwischen Haltekraft und Ablösbarkeit entwickelt. Wenn Sie die Haken wiederverwenden wollen achten Sie bitte darauf, die Haken vorsichtig anzulösen und dann an einer Ecke besser an zwei Ecken gleichmäßig mit gleichbleibender, dosierter Kraft, langsam abzulösen. Lassen Sie die Klebefolie dabei so gerade wie möglich, so dass diese nicht geknickt wird. Je steiler sie ablösen, umso eher wird der Haken beschädigt. Lösen Sie die Haken bitte mit Gefühl und Geduld ab. Im Regelfall lösen sich die Haken wie von selbst, wenn Sie einen dauerhaften Zug erzeugen.

Die maximale Dauerbelastbarkeit bei optimaler Befestigungsumgebung beträgt 3KG.

Hinweise:

Unsere Magischen Haken sind wasserfest und auch in der Dusche verwendbar. Meide aber länger anhaltende hohe Temperaturen über 50 Grad Celsius. Dauerhafte, intensive Sonneneinstrahlung kann die Haken, durch den eventuell entstehenden Lupeneffekt, lösen.

Hersteller/Importeur/verantwortliche Person:

TECBULL® Inh. Joerg Schnitzler
Obere Einsteinstr. 1/1
72555 Metzingen
www.tecbull.de

Gültig für folgende Produkte mit GTIN:

4270002969278, 4262355170203, 4262355170784, 4262355170197